



Brady Le marquage thermorétractables M71-375-1-342YL 100PC

Numéro d'article	5T131047
Marque	-
UBB	500671533825
UNSPSC	46180000
EAN	
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Titre de couleur	Jaune
Largeur (mm)	25.78
Matière de base	Manchon en polyoléfine thermorétractable
Légende	Manchons de marquage de fils PermaSleeve pour l'étiqueteuse BMP71
Max. service temp. ° C	135 °C
Max. diamètre de fil / câble (mm)	8.13
Min. service temp. ° C	-55 °C
Min. diamètre de fil / câble (mm)	3.18
Technologie d'impression	Thermal Transfer
Côtés imprimables	Imprimable Recto
Conformité	Certifié par UL comme étant conforme à la norme UL224 ; SAE-AMS- DTL-23053/5 C (Classe 1) ; SAE- AS-81531

Normes

Industrie



Aérospatiale;
télécom et datacom;
défense; électrique;
transports publics

Contenu (pcs)	100
Finition	Matt
Finition	Mat
Finition	Matt
Finition	Mat
Finition	Matt
Procédé d'application	Identification de fils et câbles
Hauteur	16.4
Longueur (L) (mm)	25.78
Type nr.	B-342
Poids (g)	113
Forme	Rectangle