



Écrou noyé ouvert, tête cylindrique, fût cannelé Acier inoxydable (Inox) A2 6 OCH 30

Numéro d'article 69025.060.030

Marque -

UBB 500511516659

UNSPSC 31161703

EAN 8715494143387

PKG. de 250 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	16 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2

Normes

Spécifications techniques

Foret $\varnothing$	9
Epaisseur de serrage	0.5-3.0
l [+0,5/-0]	16
$\varnothing d$	6
$\varnothing dk$	12
Type	6 OCH 30

Dessin technique

