



## Écrou noyé ouvert, tête cylindrique, fût cannelé Acier inoxydable (Inox) A2 6 OCH 55

Numéro d'article 69025.060.055

Marque -

UBB 500511516733

UNSPSC 31161703

EAN 8715494143394

PKG. de 250 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	18.5 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2

### Normes

### Spécifications techniques

Foret $\varnothing$	9
Épaisseur de serrage	3.0-5.5
$l$ [+0,5/-0]	18.5
$\varnothing d$	6
$\varnothing dk$	12
Type	6 OCH 55

### Dessin technique

