



Kit de réparation de filetage Non-Métrique Acier inoxydable (Inox) A2 BSF 7/8X33,3

Numéro d'article	71772.222.001
Marque	-
UBB	500617010797
UNSPSC	31162802
EAN	4022835041740
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	7/8 Inch
Longueur	33.3 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2

Normes

Info

Contenu:Appareil de pose manuel.Rupteur (jusqu'à et y compris 1/2x19,1) pour 1/2x19,1 utiliser une pince à long bec.Taraud machine.Foret (jusqu'à et y compris 1/2x19,1) pour 1/2x19,1 commander foret séparément.Filets rapportés en acier inoxydable A2 suivant DIN 8140: 3/16 - 5/16, 20 pièces / 3/8 - 15 pièces / 7/16 - 5/8, 10 pièces / 3/4 - 7/8, 5 pièces / 1.IN., 4 pièces.BSF

Spécifications techniques

L (mm)	33.3
--------	------