



## Milwaukee Marteau perforateur PFH 24 E

Numéro d'article	8K118591
Marque	-
UBB	500513709351
UNSPSC	23101502
EAN	4002395235834
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Tension	230
Consommation nominale	670
Poids de la machine	2.4
Énergie de frappe max.	1.9
Insertion d'outils	Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier	13
Diamètre d'alésage bois tendre	30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau	24
Vitesse de rotation au ralenti	0 - 3700
Model	PFH 24 E
Safety	PFH 24 E
Type	BH_NF_inh_02_EN

### Normes