



Disque à lamelles Cubitron™ II 967A D. 125 mm granulation 40+ conique INOX granu

Numéro d'article	8N915020
Marque	-
UBB	500679160936
UNSPSC	31191500
EAN	5902658072567
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Largeur	128
Forme	Autre
Vitesse de rotation max.	12200
Diamètre	125
Type	Disque
Diamètre de disque	125
Matériau du support	Autre
Granulation	40
Adapté à l'acier inoxydable	Oui
Adapté à l'acier	Oui
Adapté aux tubes en fonte	Oui
Adapté au métal	Oui
Diamètre d'alésage	22.23
Type de particule	Céramique
Granulation selon CAMI	40
Type d'articulation de ceinture	Joint de chauvauchement

Normes