



Bosch Perceuse d'angle GWB10RE-400W

Numéro d'article	B4305.000.005
Marque	-
UBB	500505900463
UNSPSC	23101502
EAN	3165140056588
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Tension	230
Consommation nominale	400
Poids de la machine	1.7
Portée du mandrin	10
Couple de rotation max.	5.5
Insertion d'outils	Autre
Dimension angulaire	23
Diamètre d'alésage acier	10
Diamètre d'alésage bois	22
Vitesse de rotation en charge max.	750
Vitesse de rotation au ralenti	1300
Finition du mandrin	Couronne dentée

Normes