



## RR CLES A ROCHET RRW-2203 3/8 32NM

Numéro d'article	E2077.000.105
Marque	-
UBB	500504319368
UNSPSC	27111753
EAN	8717981000586
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Pression de service max.	6.3
Insertion d'outils	3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti	270
Entrée d'air côté appareil	R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal	32
Couple de serrage maximal	32
Version à cliquet	Oui
Taille de filetage maximale (métrique)	10
Débit d'air requis	300

### Normes