

## RR CLES A ROCHET RRW-2404 1/2 68NM



Numéro d'article E2077.000.115

Marque -

UBB 500504319517

UNSPSC 27111753

EAN 8717981000609

PKG. de 1 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Pression de service max. 6.3

Insertion d'outils 1/2 pouce

Vitesse de rotation au ralenti 150

Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce

Couple de desserrage maximal 68

Version à cliquet Oui

Taille de filetage maximale (métrique) 12

Débit d'air requis 360

### Normes