

## Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier/acier inoxydable Brut Gr.B16 - Gr.8C 1.1/4X325 (12.3/4)



Numéro d'article PIMKF317325

Marque -

UBB

UNSPSC

EAN

PKG. de 1 Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	1.1/4 Inch
Longueur	325 mm
Classe	Gr.B16 - Gr.8C
Matière	Acier/acier inoxydable
Revêtement	Brut

Info  
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

### Normes

ASTM A193/A194

### Spécifications techniques

L (mm) 325

### Dessin technique

**FABORY**

