

## VISSEUSE HYDROTENSION 1/4 HEX RRI-30SA



Numéro d'article	RRI-30SARE
Marque	-
UBB	500619069262
UNSPSC	27112713
EAN	8717981203772
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Pression de service max.	6.3
Insertion d'outils	1/4 pouce
Finition de l'angle	Non
Vitesse de rotation au ralenti	4200
Entrée d'air côté appareil	R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal	11.5
Couple de serrage maximal	11.5
Couple de serrage réglable	Oui
Visseuse à impulsions	Oui
Taille de filetage maximale (métrique)	6
Débit d'air requis	222

### Normes