



VISSEUSE HYDROTENSN 1/2 À ARRÊT RRI-90T

Numéro d'article	RRI-90TRED
Marque	-
UBB	500619079659
UNSPSC	27112713
EAN	8717981204168
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Pression de service max.	6.3
Insertion d'outils	1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti	5400
Entrée d'air côté appareil	R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal	90
Couple de serrage maximal	90
Couple de serrage réglable	Oui
Visseuse à impulsions	Oui
Taille de filetage maximale (métrique)	12
Débit d'air requis	498

Normes