



## Disque en fibres CS 561 D. 125 mm granulation 40 pour bois/métal corindon KLINGS

Numéro d'article	S0403.000.040
Marque	-
UBB	240216481590
UNSPSC	27110000
EAN	4014855013593
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Application	Meulage
Vitesse de rotation max.	12000
Diamètre	125
Type	Disque
Diamètre de disque	125
Granulation	40
Adapté au plastique	Oui
Adapté au métal	Oui
Diamètre d'alésage	22
Adapté au bois	Oui
Adapté aux métaux non ferreux	Oui
Type de particule	Corundum
Granulation selon CAMI	40
Motif de trou	Trou en étoile

### Normes