



## Disque à lamelles SMT 624 Supra D. 125 mm granul. 60 12 degr. conique INOX cor

Numéro d'article	S0565.001.060
Marque	-
UBB	240216512295
UNSPSC	27110000
EAN	4014855046768
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Application	Meulage
Forme	Autre
Vitesse de rotation max.	12200
Diamètre	125
Type	Disque
Diamètre de disque	125
Matériau du support	Autre
Granulation	60
Adapté à l'acier inoxydable	Oui
Adapté à l'acier	Oui
Adapté au métal	Oui
Diamètre d'alésage	22.23
Type de particule	Corundum
Granulation selon CAMI	60

### Normes