

## Disque à lamelles SMT 624 Supra D. 125 mm granulat. 120 12 degr. conique INOX CO



Numéro d'article S0565.001.120

Marque -

UBB 240216512451

UNSPSC 27110000

EAN 4014855046799

PKG. de 10 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Application	Meulage
Forme	Autre
Vitesse de rotation max.	12200
Diamètre	125
Type	Disque
Diamètre de disque	125
Matériau du support	Autre
Granulation	120
Adapté à l'acier inoxydable	Oui
Adapté à l'acier	Oui
Adapté au métal	Oui
Diamètre d'alésage	22.23
Type de particule	Corundum
Granulation selon CAMI	120

### Normes