

## Fabory Foret Standard Longue DIN 340 HSSG Vierge 12,0 MM



Numéro d'article	U0010.120.001
Marque	-
UBB	240201091537
UNSPSC	23241639
EAN	8715494656252
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

d <sub>1</sub>	12
Diamètre (mm)	12
Prof. de forage	134
Revêtement	Vierge
Direction de coupe	Droite
Angle de pointe	118
Finition	Bright
Finition	Hell
Finition	luminos
Finition	Jasne
Finition	Brillante
Finition	Brillant
Finition	Bright
Finition	Blank
Finition	Fényes
Finition	Brilhante
Finition	bystrý
Effective long.	134
L <sub>1</sub>	205
L <sub>2</sub>	134
Longueur totale	205
Type	Longue

### Normes

DIN 340

Remarques	Ces forets cylindriques coupe à droite, sont conformes à la norme DIN 340RN. L'angle d'affûtage du foret est de $118^\circ$ et l'angle d'hélice de $16-30^\circ$ (type C) selon DIN 1412.
-----------	---

### Spécifications techniques

### Dessin technique

