

Fabory Foret Standard Extra longue DIN 1869 RN HSSG Vierge 6,0X260MM



Numéro d'article	U0020.060.260
Marque	-
UBB	240201341288
UNSPSC	23241639
EAN	8715494656528
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

d ₁	6
Diamètre (mm)	6
Prof. de forage	180
Revêtement	Vierge
Direction de coupe	Droite
Angle de pointe	118
Finition	Bright
Finition	Hell
Finition	luminos
Finition	Jasne
Finition	Brillante
Finition	Brillant
Finition	Bright
Finition	Blank
Finition	Fényes
Finition	Brilhante
Finition	bystrý
Effective long.	180
L ₁	230
L ₂	180
Longueur totale	230
Type	Extra longue

Normes

DIN 1869 RN

Remarques	Ces forets cylindriques coupe à droite, sont conformes à la norme DIN 338-RN. L'angle d'affûtage du foret est de 118° et l'angle d'hélice de $16-30^\circ$ (type N) selon DIN 1412.
-----------	--

Spécifications techniques

Dessin technique

