

Fabory Foret Standard # DIN 1897 HSSG 3,1 MM



Numéro d'article U0025.031.001

Marque -

UBB 407201052674

UNSPSC 23241639

EAN 8715494657174

PKG. de 10 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

| | |
|--------------------|--|
| d ₁ | 3.10 |
| Diamètre (mm) | 3.1 |
| Prof. de forage | 18 |
| Direction de coupe | Droite |
| Angle de pointe | 118 |
| Finition | Bright |
| Finition | Hell |
| Finition | luminos |
| Finition | Jasne |
| Finition | Brillante |
| Finition | Brillant |
| Finition | Bright |
| Finition | Blank |
| Finition | Fényes |
| Finition | Brilhante |
| Finition | bystrý |
| Effective long. | 18 |
| L ₁ | 49 |
| L ₂ | 18 |
| Longueur totale | 49 |
| Type nr. | Extra court |
| Remarques | Ces forets meulés coupe à droite sont conformes à la |

Normes

DIN 1897

norme DIN 1897-
RN. $d \leq 3\text{mm}$: l'angle
d'affûtage du foret
et l'angle de l'hélice
(type N) répondent à
la norme DIN 1414.
 $d \geq 3\text{mm}$: l'angle
d'affûtage du foret
et l'angle de l'hélice
(type C) répondent à
la norme DIN 1412.

Spécifications techniques

Dessin technique

