

Fabory Foret Standard # DIN 1897 HSSG 8,0 MM



Numéro d'article U0025.080.001

Marque -

UBB 407201058531

UNSPSC 23241639

EAN 8715494657662

PKG. de 5 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

d ₁	8
Diamètre (mm)	8
Prof. de forage	36
Direction de coupe	Droite
Angle de pointe	118
Finition	Bright
Finition	Hell
Finition	luminos
Finition	Jasne
Finition	Brillante
Finition	Brillant
Finition	Bright
Finition	Blank
Finition	Fényes
Finition	Brilhante
Finition	bystrý
Effective long.	36
L ₁	79
L ₂	36
Longueur totale	79
Type nr.	Extra court
Remarques	Ces forets meulés coupe à droite sont conformes à la

Normes

DIN 1897

norme DIN 1897-
RN. $d \leq 3\text{mm}$: l'angle
d'affûtage du foret
et l'angle de l'hélice
(type N) répondent à
la norme DIN 1414.
 $d \geq 3\text{mm}$: l'angle
d'affûtage du foret
et l'angle de l'hélice
(type C) répondent à
la norme DIN 1412.

Spécifications techniques

Dessin technique

