

Fabory Fraises à carotter Weldon19 HSS M2 Vierge 48,0 MM



Numéro d'article	U0086.480.001
------------------	---------------

Marque	-
--------	---

UBB	240175426891
-----	--------------

UNSPSC	20102007
--------	----------

EAN	
-----	--

PKG. de 1	Boîte complete uniquement
-----------	------------------------------

Paramètres techniques

Profondeur trou foré au et le plus bas	30
---	----

Diamètre (mm)	48
---------------	----

Prof. de forage	30
-----------------	----

Revêtement	Vierge
------------	--------

Direction de coupe	Droite
--------------------	--------

Finition	Bright
----------	--------

Finition	Hell
----------	------

Finition	luminos
----------	---------

Finition	Jasne
----------	-------

Finition	Brillante
----------	-----------

Finition	Brillant
----------	----------

Finition	Bright
----------	--------

Finition	Blank
----------	-------

Finition	Fényes
----------	--------

Finition	Brilhante
----------	-----------

Finition	bystrý
----------	--------

L ₂	30
----------------	----

Longueur totale	65
-----------------	----

Remarques	Les couronnes de perçage percent 4 fois plus vite que les forets à spirale car elles ne
-----------	---

Normes

travaillent que sur l'épaisseur de la couronne. Donc, moins de puissance nécessaire, moins d'usure et une durée de vie plus longue. Les forets à spirale nécessitent plus de puissance et donc des coûts supérieurs. Forets coupe à droite, meulés CBN. Avec cone Weldon 19 mm ou 3/4".

Spécifications techniques

Dessin technique

