



Fabory Fraises à carotter Weldon19 HSS M2 Vierge 41,0 MM

Numéro d'article	U0089.410.001
Marque	-
UBB	240175422262
UNSPSC	20102007
EAN	
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Profondeur trou foré au et le plus bas	50
Diamètre (mm)	41
Prof. de forage	50
Revêtement	Vierge
Direction de coupe	Droite
Finition	Bright
Finition	Hell
Finition	luminos
Finition	Jasne
Finition	Brillante
Finition	Brillant
Finition	Bright
Finition	Blank
Finition	Fényes
Finition	Brilhante
Finition	bystrý
L ₂	50
Longueur totale	90
Remarques	Les couronnes de perçage percent 4 fois plus vite que les forets à spirale car elles ne

Normes

travaillent que sur l'épaisseur de la couronne. Donc, moins de puissance nécessaire, moins d'usure et une durée de vie plus longue. Les forets à spirale nécessitent plus de puissance et donc des coûts supérieurs. Forets coupe à droite, meulés CBN. Avec cone Weldon 19 mm ou 3/4".

Spécifications techniques

Dessin technique

