



Constructiebout UNC overmaats ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Thermisch verzinkt Gr.A325 Type 1 overmaats 5/8-11X2.1/2

Artikelnummer	U04210.062.0250
Merk	-
UBB	500624075932
UNSPSC	31162400
EAN	8715492877727
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	2.1/2 Inch
Klasse	Gr.A325 Type 1
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaal soort	Carbon or alloy steel
Materiaal soort Technisch	ASTM F3125
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Coarse

Standaarden

ASME	B18.2.6
------	---------

Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 2A vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren
------	---

en tapgaten met
tolerantieklasse
2B. Passende
moeren zijn
overmaats getapt
volgens ASTM
A563overmaats

Technische specificatie

F	1.0625
H	0.390625
LT(min.)	1.25
TPI	11

Technische tekening

