



Fabory Jeu de tarauds à main DIN 352 HSS-G M 30

Numéro d'article	U0600.300.001
Marque	-
UBB	240202461879
UNSPSC	23241615
EAN	8715494450560
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Threaded pitch (P)	3.50
a □	18
Matière de base	HSS-G
d ₁	M30
d ₂	22
Diamètre (mm)	30
Taille d'entraînement	18.0
Effective long.	56
L ₁	125
L ₂	56
Longueur totale	125
Taille	30x3.5
Tolérance	ISO 2 /6H

Normes

DIN	352
-----	-----

Remarques

Jeu de 3 pièces.
Métrique (ISO) à gros pas à gauche -M- selon DIN 13. Avec queue continue. Meulé brillant et goujures droites, pour des trous borgnes et débouchants, dans des aciers alliés résistance à la traction jusqu'à 750 N/mm². P = Pas.

Spécifications techniques

FABORY OF COURSE.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

Dessin technique

