



Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux UNF ASME B18.3 Alliage d'acier ASTM F835 Brut 1/4-28X1/2

Numéro d'article	U07230.025.0050
Marque	-
UBB	500621008753
UNSPSC	31161518
EAN	8715492890832
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1/4 Inch
Longueur	1/2 Inch
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête bombée
Matière	Alliage d'acier
Matière technique	ASTM F835
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Fine

Info

All dimensions in
above table are in
inches. Marking of
these screws is not
mandatory. Due to
the unfavourable
head geometry
these fasteners
have reduced
loadability. Attention:
As the thread
tolerance class for
thread sizes up to
and including 1 inch
is 3A, plating can

Normes

ASME	B18.3
------	-------

FABORY cause thread fit problems.

Spécifications techniques

A	0.437
H	0.132
J	0.15625
Filets par pouce	28

Dessin technique

