



Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d'acier ASTM F835 Brut #6-32X5/16 ft

Numéro d'article	U07410.013.0031
Marque	-
UBB	500621014025
UNSPSC	31161518
EAN	8717077366107
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	NO.6
Longueur	5/16 Inch
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Alliage d'acier
Matière technique	ASTM F835
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse

Info

ft = filetage total
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. ATTENTION: parce que la norme spécifie une tolérance 3A du filet jusqu'à 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l'écrou.

Normes

ASME	B18.3
------	-------

Spécifications techniques

A	0.307
H	0.097
J	0.078125
LT (min.)	0.75
Filets par pouce	32

Dessin technique

