

## Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d'acier ASTM F835 Brut #6-32X7/8



Numéro d'article	U07410.013.0087
Marque	-
UBB	500621014694
UNSPSC	31161518
EAN	8717077366169
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	NO.6
Longueur	7/8 Inch
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Alliage d'acier
Matière technique	ASTM F835
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse

### Normes

ASME	B18.3
------	-------

Info

ft = filetage total  
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. ATTENTION: parce que la norme spécifie une tolérance 3A du filet jusqu'à 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l'écrou.

## Spécifications techniques

A	0.307
H	0.097
J	0.078125
LT (min.)	0.75
Filets par pouce	32

## Dessin technique

