



## Vis à métaux Tête ronde fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué 3/8-16X3 Inch

Numéro d'article	U24861.037.0300
Marque	-
UBB	500624963640
UNSPSC	31161504
EAN	8712423001886
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	3/8
Longueur (Inch - ft)	3 Inch
TPI	16
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête large
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué

### Normes

ASME	B18.6.3
------	---------

### Spécifications techniques

A (max.)	0.823
H (max.)	0.215
J (max.)	0.094
T (max.)	0.124
Filets par pouce	16

### Dessin technique

