



## Vis à métaux Tête ronde fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué 3/8-16X3 Inch

Numéro d'article	U24861.037.0300
Marque	-
UBB	500624963640
UNSPSC	31161504
EAN	8712423001886
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	3/8 Inch
Longueur	3 Inch
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête large
Matière	Low carbon steel
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	16

#### Info

Vis de diamètre  $\leq$  No.5 et de longueur  $\leq$  1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum. Vis de diamètre No.5 et de longueur  $\leq$  2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

### Normes

ASME B18.6.3

## Spécifications techniques

A (max.)	0.823
H (max.)	0.215
J (max.)	0.094
T (max.)	0.124

## Dessin technique

