

## Goupille cylindrique trempée, rectifiée ASME ASME B18.8.2 Acier HRC 50 min. 1/16X5/8



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | U39080.006.0062              |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 500626258890                 |
| UNSPSC           | 31162400                     |
| EAN              | 8712423085763                |
| PKG. de 100      | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Longueur          | 5/8 Inch    |
| A (nom.)          | 0.0625      |
| Matière           | Acier       |
| Matière technique | HRC 50 min. |

### Normes

|      |         |
|------|---------|
| ASME | B18.8.2 |
|------|---------|

### Spécifications techniques

|          |        |
|----------|--------|
| A (max.) | 0.0628 |
| B (max.) | 0.058  |
| A (min.) | 0.0626 |
| C (max.) | 0.02   |
| R (min.) | 0.008  |

### Dessin technique

