



**Vis à métaux Tête ronde
 fendue UNC asme B18.6.3
 ASME B18.6.3 Acier
 inoxydable (Inox) A2 (AISI
 304/18-8) #10-24X1 Inch**

Numéro d'article	U51215.019.0100
Marque	-
UBB	500625033674
UNSPSC	31161504
EAN	8712423002098
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	#10
Longueur (Inch - ft)	1 Inch
TPI	24
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête large
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A2 (AISI 304/18-8)
Direction du filetage	Droit

Normes

ASME	B18.6.3
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.448
H (max.)	0.118
J (max.)	0.067
T (max.)	0.068
Filets par pouce	24

Dessin technique

