

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M7X40

Cikkszám	01000.070.040
Márka	-
UBB	950351003385
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007285
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M7
Hossz	40 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	40
P	1
s	11

Műszaki rajz

