

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X480

Cikkszám	01000.120.480
Márka	-
UBB	500644573072
UNSPSC	31161620
EAN	8717077005853
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	480 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	480
P	1.75
s	19

Műszaki rajz

