

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M14X180

Cikkszám	01000.140.180
Márka	-
UBB	950351011123
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008411
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Hossz	180 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	180
P	2
s	22

Műszaki rajz

