

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M18X100

Cikkszám	01000.180.100
Márka	-
UBB	950351014010
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008923
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M18
Hossz	100 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	100
P	2.5
s	27

Műszaki rajz

