

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M24X380

Cikkszám	01000.240.380
Márka	-
UBB	950351021692
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010094
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M24
Hossz	380 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	380
P	3
s	36

Műszaki rajz

