

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M8X40

Cikkszám	01010.080.040
Márka	-
UBB	950351045048
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013644
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	40 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Műszaki rajz

