

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M10X22

Cikkszám	01010.100.022
Márka	-
UBB	950351046111
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013859
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	22 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	22
P	1.5
s	17

Műszaki rajz

