

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M30X55

Cikkszám	01010.300.055
Márka	-
UBB	500644596917
UNSPSC	31161620
EAN	8717077775084
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M30
Hossz	55 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	55
P	3.5
s	46

Műszaki rajz

