

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 DIN 933 M30X170



Cikkszám	01010.300.170
Márka	-
UBB	500644597253
UNSPSC	31161620
EAN	8717077775114
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Extra információ	DIN 933
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Átmérő (d-D)	M30
Hosszúság (L) (mm)	170

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Műszaki specifikációk

k	18.7
P	3.50
s	46

Műszaki rajz

