

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M30X190

Cikkszám	01010.300.190
Márka	-
UBB	500644597337
UNSPSC	31161620
EAN	8717077775121
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M30
Hossz	190 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Műszaki specifikációk

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	190
P	3.5
s	46

Műszaki rajz

