

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 DIN 933 M30X220



Cikkszám	01010.300.220
Márka	-
UBB	500644597584
UNSPSC	31161620
EAN	8717077775145
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Extra információ	DIN 933
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Átmérő (d-D)	M30
Hosszúság (Inch - ft)	220

Szabványok

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

P	3.50
s	46
k	18.7

Műszaki rajz

