

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M30X240

Cikkszám	01010.300.240
Márka	-
UBB	500644597741
UNSPSC	31161620
EAN	8717077775169
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M30
Hossz	240 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Műszaki specifikációk

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	240
P	3.5
s	46

Műszaki rajz

