

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M33X120

Cikkszám	01010.330.120
Márka	-
UBB	500644599317
UNSPSC	31161620
EAN	8717077775329
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M33
Hossz	120 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

d-D	M33
k	21
L (mm)	120
P	3.5
s	50

Műszaki rajz

