

Négyszögfejű csavar, rövid rögzítő hegygel DIN 479 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X60



Cikkszám	01030.120.060
Márka	-
UBB	950351120361
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017369
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	60 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Négyzetes fej
Fej alak	Négyzetes fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	479
NF	E25-134

Műszaki specifikációk

d-D	M12
D (mm)	8.5
dp	8.5
k	12
L (mm)	60
P	1.75
s	13
z1	3

Műszaki rajz

