



Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M10X65

Cikkszám	01200.100.066
Márka	-
UBB	952351613205
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025548
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	65 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	65
P	1.5
s	16

Műszaki rajz

