

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott sárga passzívált 8.8 M6X30

Cikkszám	01220.060.030
Márka	-
UBB	950351166729
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033079
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	30 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzívált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	30
P	1
s	10

Műszaki rajz

