

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X50

Cikkszám	01236.120.050
Márka	-
UBB	500571921500
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276726
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	50 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Szabványok

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Műszaki rajz

