

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M14X45

Cikkszám	01236.140.045
Márka	-
UBB	500571922268
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276795
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Hossz	45 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Szabványok

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	45
P	2
s	22

Műszaki rajz

