

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passzíválással 8.8 M12X40

Cikkszám	01237.120.040
Márka	-
UBB	500648287885
UNSPSC	31161620
EAN	8717077234444
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	40 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott, vastag Cr(III+) passzíválással
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	18

Műszaki rajz

