

Hatlapfejű, részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M18X110

Cikkszám	01400.180.110
Márka	-
UBB	950351193798
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408914
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M18
Hossz	110 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejecscsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek.Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejecscsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók.A

Szabványok

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

FABORY

hozzájuk tartozó
ISO METRIKUS
csavaranyák
menete megfelel
a galvanizálás
UTÁN a 6H tűrési
osztály előírásainak,
így tökéletesen
illeszkednek a
fejescsavarokra.ISO
metrikus

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	110
P	2.5
s	27

Műszaki rajz

